



POIRES D'APPEL SPECIFIQUES

CATÉGORIE DU PRODUIT

Poires, contacteurs pneumatiques, au souffle, à la voix.



Les poires d'appels dites «classiques» ne conviennent pas toujours à chaque patient ou résident d'établissement de soins et d'hébergement. Il est quelquefois difficile de trouver des solutions qui peuvent convenir totalement.

Nous vous proposons une gamme de produits adaptés aux besoins de personnes présentant différentes formes d'handicaps.

De la poire d'appel très sensible au dispositif d'appel à la voix ou au souffle, nos solutions sont prêtes à l'emploi selon votre demande et selon votre système d'appel malade.

Installation

Chaque demande est étudiée spécifiquement, les poires d'appel et contacteurs sont munis des prises correspondantes à votre système d'appel malade ou livrés avec cordon adaptateur.
La faisabilité de vos demandes est testée dans nos ateliers et sur site si besoin.

Quelques produits (voir détails pages suivantes)



POIRE PNEUMATIQUE



APPEL A LA VOIX



POIRE AU SOUFFLE



CONTACTEUR



POIRES D'APPEL SPECIFIQUES

CATÉGORIE DU PRODUIT

POIRES PNEUMATIQUES

PRESCALL



Poire d'appel pneumatique simple à pression facile, adaptée aux personnes présentant la difficulté d'appuyer sur une poire d'appel classique.

Fiche	DIN 7 pôles
Longueur de tube	1.9m
Diamètre du coussin	40mm
Tension d'utilisation	24V AC/DC
Matière	Caoutchouc
Facile d'entretien	
Protégé contre les décharges électrostatiques	

PADCALL



Poire d'appel pneumatique simple à pression facile et à poser. Le coussin présente une partie plate avec mini crampons permettant de poser la poire sur un meuble, sur l'épaule ou autre.

Fiche	DIN 7 pôles
Longueur de tube	1.9m (ou 2.5m, 3.2m, 4.8m)
Diamètre du coussin	80mm
Tension d'utilisation	24V AC/DC
Matière	Caoutchouc
Facile d'entretien	
Protégé contre les décharges électrostatiques	

Dans la même catégorie et accessoires



PRESCALL DOUBLE



PADCALL DOUBLE



FICHE DE REMPLACEMENT F



FICHE DE REMPLACEMENT O



POIRES D'APPEL SPECIFIQUES

CATÉGORIE DU PRODUIT

POIRES PNEUMATIQUES

POIRE D'APPEL A BALLON



Poire d'appel pneumatique simple à pression, généralement utilisée dans les salles d'eau. La poire peut être posée dans la baignoire et peut de ce fait rester à disposition du patient dans le bain.

Longueur de tube 2.20m
Diamètre du ballon 60mm
Matière Caoutchouc orange

Facile d'entretien

Se branche sur le bloc d'appel 70006 ou Contacteur PRO-7T 57

Possibilité de régler la sensibilité

COUSSIN D'APPEL PNEUMATIQUE



Coussin d'appel pneumatique simple à pression
Le coussin est de forme plate, facile à poser

Longueur de tube 2m (ou 1.5m, 3m, 4m, 5m)
Diamètre du coussin 100mm
Matière Caoutchouc noir (ou autre)

Facile d'entretien

Se branche sur le bloc d'appel 70006 ou Contacteur PRO-7T 57

Possibilité de régler la sensibilité

Bloc d'appel à prévoir pour poire ballon et coussin



BLOC D'APPEL 70006



CONTACTEUR PRO-7T 57



CONTACTEUR PRO-7T 57/2
AVEC TELECOMMANDE ECLAIRAGE



POIRES D'APPEL SPECIFIQUES

CATÉGORIE DU PRODUIT CONTACTEURS

JELLY BEAN



Contacteur d'appel sensible à positionnement facile.
Clic sonore signalant l'appui.

Fiche	Jack 3.5mm (ou autre)
Longueur du cordon	2m
Diamètre de la surface d'appuie	63.5mm
Force d'activation	71g
Tension d'utilisation	24V AC/DC
Matière	Plastique rouge (ou
autre)	
Facile d'entretien	

BIG RED



Contacteur d'appel sensible à positionnement facile.
Clic sonore signalant l'appui.

Fiche	Jack 3.5mm (ou autre)
Longueur du cordon	2m
Diamètre de la surface d'appuie	127mm
Force d'activation	156g
Tension d'utilisation	24V AC/DC
Matière	Plastique rouge (ou autre)
Facile d'entretien	

Dans la même catégorie



**DISPONIBLE EN
DIFFERENTES
COULEURS**

JELLY BEAN VERT

JELLY BEAN ou BIG RED



POIRES D'APPEL SPECIFIQUES

CATÉGORIE DU PRODUIT

POIRE D'APPEL AU SOUFFLE BREATHCALL



Poire d'appel permettant au patient d'émettre un appel en soufflant dans un embout en caoutchouc (interchangeable) monté sur un tuyau col de cygne rigide et réglable. L'appareil peut être fixé à l'aide d'un système de serrage robuste type étoupe.

Fiche	DIN 7 pôles
Longueur de cordon	2m
Tension d'utilisation	24V AC/DC
Matière	Caoutchouc
Facile d'entretien	
Protégé contre les décharges électrostatiques	

CATÉGORIE DU PRODUIT

PUPITRE D'APPEL A LA VOIX



Cet appareil permet d'émettre un appel grâce à la voix. Un simple son provoque un appel automatique.

1 bouton rouge (pour un appel manuel)	
1 microphone	
1 bouton noir de test (pour les réglages)	
Fiche	DIN 7 pôles
Longueur du cordon	2m
Tension d'utilisation	24V DC
Matière	Plastique noir

Accessoires



EMBOUT FILTRE (P. au souffle)



FICHE DE REMPLACEMENT F



FICHE DE REMPLACEMENT O



POIRES D'APPEL SPECIFIQUES

CATÉGORIE DU PRODUIT

SYSTEME D'APPEL RADIO DANS LA CHAMBRE




Ce système permet d'appeler dans la chambre sans aucun fil de liaison.

Le récepteur se branche à la place de la poire d'appel. Le patient est équipé d'un émetteur du type bracelet ou pendentif et peut donc appeler dans toute la chambre en appuyant sur le bouton de l'émetteur.

Récepteur avec fiche 7 pôles	73310 E1
Emetteur Bracelet/montre	73310D1
Emetteur pendentif	73310C1

CATÉGORIE DU PRODUIT

DETECTEUR DE CHUTE DE LIT



Dispositif permettant de détecter la chute d'un patient de son lit. Le capteur (à gauche) est disposé entre le matelas et le sommier, et branché sur un boîtier (en bas) qui lui est connecté sur le système d'appel malade.

La chute du patient génère donc un appel sur le système en question.

1 capteur (400X580mm) avec un cordon de 3m
1 centrale
Tension d'utilisation

24V DC

Accessoires



RECEPTEUR 73310 E1

EMETTEUR BRACELET 73310 D1

EMETTEUR PENDENTIF 73310 C1



POIRES D'APPEL SPECIFIQUES



PRISE
AU
CHOIX



REMARQUE

Les poires d'appel et contacteurs sont munis des prises correspondantes à votre système d'appel malade selon votre demande, mais il est aussi possible de livrer des cordons adaptateurs.



LES CLASSIQUES

CATÉGORIE DU PRODUIT

POIRES D'APPEL ET MANIPULATEURS

POIRES ET MANIPULATEURS



Poire d'appel équipée d'un bouton rouge d'appel
Manipulateur d'appel équipé d'un bouton rouge et de 2
télécommandes lumière (jaune)

Fiche
Longueur du cordon
Crochet de blocage de câble
Tension d'utilisation

DIN 6 pôles, autoéjectable
3m en standard
24V DC

POIRES ET MANIPULATEURS ETANCHES



Manipulateur d'appel **étanche** équipé d'un bouton rouge d'appel ,
de 2 télécommandes lumière (jaune) et de 3 boutons de
télécommande gris supplémentaires

Existe en version 1 bouton d'appel, 2 télécommandes
Existe également en version un bouton d'appel (poire d'appel)

Fiche
Longueur du cordon
Tension d'utilisation

DIN 7 pôles, autoéjectable
2.5m
24V DC

Nos autres systèmes, nos autres activités (outre l'appel malade)



APPEL MALADE RADIO



RECHERCHE DE PERSONNE (BIP)



SYSTEMES ANTIFUGUE



INTERPHONIE PROFESSIONELLE